


# ANT860



## Antena RFID UHF

DTRUHF\_AGRWKOTN04



| Dados elétricos                     |                                                                                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frequência de funcionamento[MHz]    | 865...868 (ETSI); (Índia: 865...867 MHz)                                       |  |
| Conexões de antenas                 | 1; (TNC fêmea)                                                                 |  |
| Polarização                         | circular                                                                       |  |
| Potência de transmissão [mW]<br>ERP | 1995                                                                           |  |
| Ganho de antena [dB]                | 8,5                                                                            |  |
| Impedância [Ω]                      | 50                                                                             |  |
| Zona de detecção                    |                                                                                |  |
| Ângulo de abertura [°]              | 65                                                                             |  |
| Condições de funcionamento          |                                                                                |  |
| Temperatura ambiente [°C]           | -40...70                                                                       |  |
| Temperatura de armazenamento [°C]   | -40...85                                                                       |  |
| Proteção                            | IP 67                                                                          |  |
| Dados mecânicos                     |                                                                                |  |
| Peso [g]                            | 2395,5                                                                         |  |
| Invólucro                           | retangular                                                                     |  |
| Dimensões [mm]                      | 300 x 300 x 79                                                                 |  |
| Materiais                           | invólucro: alumínio; TNC fêmea: latão / PTFE; Cobertura de proteção: plástico; |  |
| Notas                               |                                                                                |  |
| Quantidade da embalagem             | 1 peças                                                                        |  |