


DF3110



Módulo de distribuição para potencial terra

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 etiqueta para marcação
2 terminal de encaixe 24 V DC



Aplicação

Formato módulo potencial GND (10 x 2,5 mm²)

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC
Tensão nominal DC [V]	24
Classe de proteção	III
Corrente de carga máx. [A]	20

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...70
Proteção	IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-3	emissão de interferências conforme
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

Dados mecânicos

Peso [g]	62,5
Tipo de montagem	montagem em calha DIN
Instrução de instalação	módulo interconectável
Dimensões [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3110



Módulo de distribuição para potencial terra

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

conexão elétrica

terminais de encaixe:

Conexão

