




Módulo de distribuição para tensão de alimentação

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2



- 1 etiqueta para marcação
2 terminal de encaixe 24 V DC



Aplicação		
Formato		módulo potencial 2 x 5 x 2,5 mm²
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Tensão nominal DC	[V]	24
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx.	[A]	20
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-3	emissão de interferências conforme
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído
Dados mecânicos		
Peso	[g]	64,8
Tipo de montagem		montagem em calha DIN
Instrução de instalação		módulo interconectável
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Módulo de distribuição para tensão de alimentação

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

conexão elétrica

terminais de encaixe:

Conexão

