DN0213

Amplificador

N600/110VAC/0,08A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN0200

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



CE

Características do produto		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Aplicação		
Aplicação		alimentação de tensão e avaliação do sinal
Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 110
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância 2 da tensão nominal	[%]	10
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Saídas		
Corrente de contacto		4 A / 625 VA / 250 V AC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN

DN0213

Amplificador

N600/110VAC/0,08A

Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiais		plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	LED, verde
		em funcionamento	1 x LED, verde
conexão elétrica			
terminais: ...4 mm²			
Conexão			