


Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN4013

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	88...132 / 187...264
Classe de proteção		I
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	35
Tempo de atraso a ligar	[s]	35
Tolerância da tensão de saída	[%]	2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	10
Quantidade de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	1
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)

Saídas

Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Proteção	IP 20
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	alumínio
-----------	----------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	LED, verde
--------------	--------	------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão

