DN2112

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



CE

Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de entrada DC	[V]	210...375
Range de tensão da entrada AC	[V]	85...132 / 176...264
Classe de proteção		I; (IEC 61140)
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	20
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 20
Tolerância da tensão de saída	[%]	1...5
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	4
Quantidade de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	0,1
Derivação	[W/K]	3 (60...70 °C)
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim

DN2112

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60	
Proteção		IP 20	
Testes/aprovações			
CEM		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	696	
Tipo de montagem		trilho; (TH35 (EN 60715))	
Dimensões	[mm]	131 x 65 x 107	
Materiais		alumínio	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		tensão de saída	1 x LED, verde
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			

terminais: 1.5...6 mm²

Conexão