


# DV1003



## Faixa de LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



| Aplicação                                 |                                      |                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação                                 | sinalização dos estados das máquinas |                                                                           |
| Dados elétricos                           |                                      |                                                                           |
| Tensão de funcionamento                   | [V]                                  | 21,6...26,4 DC                                                            |
| Tensão nominal DC                         | [V]                                  | 24; (para PELV/SELV)                                                      |
| Consumo de corrente                       | [mA]                                 | 1200                                                                      |
| Temperatura da cor                        | [K]                                  | 4000                                                                      |
| Fluxo luminoso                            | [lm]                                 | vermelho: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; branco: 285,2                    |
| Nota sobre o fluxo luminoso               | [lm]                                 | As informações de fluxo luminoso são em relação a um metro de fita de LED |
| Vida útil típica                          | [h]                                  | 30000                                                                     |
| Entradas                                  |                                      |                                                                           |
| Circuito de entrada das entradas digitais | 24 V PNP                             |                                                                           |
| Condições de funcionamento                |                                      |                                                                           |
| Temperatura ambiente                      | [°C]                                 | -20...45                                                                  |
| Humidade relativa máx. do ar              | [%]                                  | 90                                                                        |
| Altura máx. acima do nível do mar         | [m]                                  | 4000                                                                      |
| Proteção                                  | IP 68                                |                                                                           |
| Grau de sujidade                          | 2                                    |                                                                           |
| Testes/aprovações                         |                                      |                                                                           |
| Aprovação                                 | IEC 62471; IEC 62031                 |                                                                           |
| Dados mecânicos                           |                                      |                                                                           |
| Peso                                      | [g]                                  | 90,1                                                                      |
| Dimensões                                 | [mm]                                 | 765 x 14,2 x 4,5                                                          |
| Materiais                                 | TPU                                  |                                                                           |

# DV1003



## Faixa de LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

### Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Visualizador | sinalização dos estados das máquinas | LED, multicolor RGB |
|              | luz de montagem                      | LED, branco         |


### Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

### conexão elétrica

Cabo: 0,3 m

Conexão: M12; codificação: A



|   |            |
|---|------------|
| 1 | + vermelho |
| 2 | + verde    |
| 3 | GND        |
| 4 | + branco   |
| 5 | + azul     |

### Diagramas e gráficos

