


DV2900



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



| Aplicação                   |      |                                      |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|
| Aplicação                   |      | sinalização dos estados das máquinas |
| Dados elétricos             |      |                                      |
| Tensão de funcionamento     | [V]  | 18...30 DC; (para PELV/SELV)         |
| Tensão nominal DC           | [V]  | 24                                   |
| Consumo de corrente         | [mA] | < 200                                |
| Pico de corrente na ligação | [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)           |
| Entradas                    |      |                                      |
| Corrente de entrada Alta    | [mA] | 6                                    |



## Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

| Interfaces                                |                                                                         |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Interface de comunicação                  | IO-Link                                                                 |                       |
| Tipo de transferência                     | COM2 (38,4 kBaud)                                                       |                       |
| Revisão IO-Link                           | 1.1                                                                     |                       |
| Padrão SDCI                               | IEC 61131-9                                                             |                       |
| Modo SIO                                  | sim                                                                     |                       |
| Tipo de porta master necessária           | A                                                                       |                       |
| Tempo mín. de ciclo do processo [ms]      | 3,2                                                                     |                       |
| DeviceIDs suportados                      | Modo de funcionamento                                                   | DeviceID              |
|                                           | default                                                                 | 1533                  |
| Condições de funcionamento                |                                                                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                 | -25...50                                                                |                       |
| Temperatura de armazenamento [°C]         | -40...75                                                                |                       |
| Humidade relativa máx. do ar [%]          | 90                                                                      |                       |
| Pressão do ar [kPa]                       | < 106                                                                   |                       |
| Altura máx. acima do nível do mar [m]     | 2000                                                                    |                       |
| Proteção                                  | IP 65                                                                   |                       |
| Dados mecânicos                           |                                                                         |                       |
| Peso [g]                                  | 535,9                                                                   |                       |
| Tipo de montagem                          | base de montagem                                                        |                       |
| Dimensões [mm]                            | Ø 70 / L = 344                                                          |                       |
| Materiais                                 | invólucro: ABS; lente: PC                                               |                       |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                                                                         |                       |
| Visualizador                              | segmento de LED                                                         | 20 x LEDs, multicolor |
| Acessórios                                |                                                                         |                       |
| Acessórios (opcional)                     | suporte básico, E89060                                                  |                       |
|                                           | suporte de parede, E89061                                               |                       |
|                                           | adaptador de montagem, E89063                                           |                       |
|                                           | suporte com saída lateral de cabo, E89064                               |                       |
|                                           | tudo de montagem, E89065                                                |                       |
|                                           | tudo de montagem, E89066                                                |                       |
|                                           | tudo de montagem, E89067                                                |                       |
| Notas                                     |                                                                         |                       |
| Notas                                     | Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções. |                       |
| Quantidade da embalagem                   | 1 peças                                                                 |                       |

## Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

### conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | UB+           |
| 2 | não conectado |
| 3 | UB-           |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

### Diagramas e gráficos

Wandmontage



# DV2900



## Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

### Montagem na base

