




Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/DC



Características do produto		
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Aplicação		
Aplicação	avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	2	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção	IP 65	
Grau de proteção dos terminais	IP 20	
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	302,5
Tipo de montagem	corte do painel: 91 x 43 mm	
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais	Noryl UL94-V-0	



Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/DC


Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen
--------------	------------------	---

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão



NC: não conectado