




Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões [mm] 48 x 112 x 116

Aplicação

Aplicação avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 18...30 DC

Consumo de corrente [mA] 100

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 4

Entradas

Quantidade de entradas digitais 2

Saídas

Quantidade de saídas digitais 4

Proteção contra sobrecarga sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Temperatura de armazenamento [°C] -25...70

Proteção IP 65

Grau de proteção dos terminais IP 20

Testes/aprovações

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Dados mecânicos

Peso [g] 299

Tipo de montagem corte do painel: 91 x 43 mm



Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0


Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen
--------------	------------------	---

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão



NC: não conectado