DX2055

Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC





corte do painel 91 x 43 mm

Características do produto		
Interface de comunicação		IO-Link
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Aplicação		
Aplicação		indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica (corrente)	[mA]	0...20
Entrada analógica (tensão)	[V]	-10...10
Resolução da entrada analógica		16 bit
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		4
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	200
Proteção contra sobrecarga		sim
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1

DX2055

Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Tipo de porta master necessária		A	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	3	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70	
Proteção		IP 65	
Grau de proteção dos terminais		IP 20	
Testes/aprovações			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	318	
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm	
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116	
Materiais		Noryl UL94-V-0	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen
conexão elétrica			
terminais de parafuso:			
Conexão