


# E3M133



## Cabo com conector

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



### Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 25 AC / < 60 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g] 595

Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca zinco moldado sob pressão

Adequação para calhas articuladas sim

Adequação para calhas articuladas Raio de flexão para instalação fixa  $\geq 30$  mm

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E3M133



## Cabo com conector


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



### Conexão

