


E3M152



Prolongador

CONNECTION CABLE M12 11M



Aplicação		
Característica especial	Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas	
Formato	para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 69K	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	562,5
Materiais	invólucro: PUR; Vedação: FKM; pinos de contacto: CuSn6 niquelado e estanhado	
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio de flexão para instalação fixa	≥ 60 mm
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

Prolongador

CONNECTION CABLE M12 11M

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



conexão elétrica

Cabo: 11 m, preto, Ø 6 mm, blindado; 3 x 0,25 mm²

Conexão



- 1: blindagem
- 2: não conectado
- 3: tela Koax
- 4: núcleo do cabo Koax
- 5: não conectado

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

