


E3R100



Prolongador

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Amortecimento	[dB/m]	1,6
Resistência externa (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-10...60
Proteção		IP 54

Dados mecânicos

Peso	[g]	91,62
Raio de curvatura mínimo	[mm]	16,5; (simples; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diâmetro do cabo)
Materiais		invólucro: : PBT-GF20

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - câmera 2D/3D

Conexão: 1 x HFM-Dual, reto

conexão elétrica

Cabo: 2 m, preto, Ø 3,3 mm

conexão elétrica - Unidade de processamento de vídeo

Conexão: 2 x HFM-Single, reto