


E10402



Cabo com conector

ADOGH040MSS0010A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10402



Cabo com conector

ADOGH040MSS0010A04

Conexão



Cores dos condutores :

BN =	castanho
BK =	preto
BU =	azul
WH =	branco