

# E10422




## Cabo com conector

ADOAH042MSS0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca latão, niquelado

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutação 1 x LED, amarelo

em funcionamento 1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10422



## Cabo com conector

ADOAH042MSS0002A04

### conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul  
WH = branco