




Cabo com conector

ADOAH043MSS00,5E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10426



Cabo com conector

ADOAH043MSS00,5E04

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul
branco