



Cabo com conector

ADOGH040MSS0005G04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Cabo com conector

ADOGH040MSS0005G04

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BK =	castanho
BU =	preto
WH =	azul
	branco