




Ficha do adaptador

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 O-ring

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 55 DC
-------------------------	-----	---------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Rosca de montagem		PG 13.5
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado





Ficha do adaptador

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Conexão

1 BK

4 WH

BK =
WH =

Cores dos condutores :
preto
branco