


E10437



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0005H05



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	160,7
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	2
Versão do conector	M12

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10437



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0005H05

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco