




Prolongador

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC011  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | 10...30 DC |
|-------------------------|-----|------------|

Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | TPU              |
| Material do invólucro | TPU              |
| Material da porca     | latão, niquelado |

Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





## Prolongador

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

### conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

