


E10448



Conector fêmea a cablar

SDOGM120MSSFKPG



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total [A]	7,5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	77
Dimensões [mm]	26 x 26 x 49
Materiais	latão niquelado
Material do invólucro	latão, niquelado
Material da porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...14 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10448



Conector fêmea a cablar

SDOGM120MSSFKPG

Conexão

