

# E10451




## Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC006

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10451



## Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A03

### conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul