




Cabo com conector

ADOAH042VAS0015E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 10...30 DC
Saídas	
Conceção elétrica	PNP
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Materiais	TPU transparente
Material do invólucro	TPU, transparente
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Cabo com conector


ADOAH042VAS0015E03

conexão elétrica


Cabo: 15 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
 BN =
 BU =

Cores dos condutores :
 preto
 castanho
 azul