



Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm





Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A04

Conexão



BN =	Cores dos condutores :	castanho
BK =		preto
BU =		azul
WH =		branco