



Prolongador

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm






Prolongador

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos condutores :
 BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

