



Cabo com conector

ADOGH040MSS07,5F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, antissalpícos

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpícos		




E10471



Cabo com conector

ADOGH040MSS07,5F03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul