


E10474



Distribuidor Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...60 AC/DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	2

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10474



Distribuidor Y


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

conexão elétrica


Cabo: 0,77 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

