


# E10487



## Cabo com conector

ADOAH042MSS0003F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca latão, antissalpícos

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10487



## Cabo com conector

ADOAH042MSS0003F03

### conexão elétrica


Cabo: 3 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpícos



### Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul