E10493

Cabo com conector

ADOAH040ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC004

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

E10493

Cabo com conector

ADOAH040ZDS0002A03

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BK =	preto
BU =	azul