

# E10494




## Cabo com conector

ADOAH042ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 26 x 15 x 38

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca zinco moldado sob pressão

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10494



## Cabo com conector

ADOAH042ZDS0002A03

### conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



### Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul