





Cabo com conector

ADOAH040ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²	
conexão elétrica - soquete	
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado	





Cabo com conector

ADOAH040ZDS0005A03

Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
azul