


Cabo com conector

ADOAH032ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 15 x 38
-----------	------	--------------

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material da porca	zinco moldado sob pressão
-------------------	---------------------------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10496



Cabo com conector

ADOAH032ZDS0005A03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul