




Cabo com conector

ADOAH042MSS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10509



Cabo com conector


ADOAH042MSS0002E03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul