


E10516



Cabo com conector

ADOAH042MSS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10516



Cabo com conector


ADOAH042MSS0005E03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul