

E10520




Cabo com conector

ADOGH040MSS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC001

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10520



Cabo com conector


ADOGH040MSS0002A03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :
BN = castanho
BK = preto
BU = azul