

# E10521




## Cabo com conector

ADOGH040MSS0002F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10915

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, antissalpícos

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10521



## Cabo com conector

ADOGH040MSS0002F03

### conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpico



### Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul