




Cabo com conector

ADOGH040MSS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, antissalpícos
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpícos





Cabo com conector

ADOGH040MSS0005F03

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BK =	castanho
BU =	preto
	azul