




Cabo com conector

ADOAH040MSS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado		






Cabo com conector

ADOAH040MSS07,5E03

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BK =	castanho
BU =	preto
	azul