




Cabo com conector

ADOGH040MSS07,5E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Cabo com conector

ADOGH040MSS07,5E04

Conexão



BN =	Cores dos condutores :	castanho
BK =		preto
BU =		azul
WH =		branco