

E10542




Cabo com conector

ADOGF030PLS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11487

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...55 DC

Classe de proteção III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

Cabo com conector

ADOGF030PLS0005A03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BN =

castanho

BK =

preto

BU =

azul