

Cabo com conector

ADOAF032ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	17 x 10 x 26
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10547



Cabo com conector


ADOAF032ZDS0005A03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul