




Cabo com conector

ADOGH040MSS0015E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 35
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		POM

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 15 m, PVC, amarelo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: POM		





Cabo com conector

ADOGH040MSS0015E03

Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
	azul