


# E10560



## Cabo com conector

ADOGH040MSS0020E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | < 250 AC / < 300 DC |

| Condições de funcionamento |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente       | [°C] | -20...70 |
| Proteção                   |      | IP 67    |

| Dados mecânicos       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Dimensões             | [mm] | 15 x 15 x 35 |
| Materiais             |      | PA 6.6       |
| Material do invólucro |      | PA 6.6       |
| Material da porca     |      | POM          |

| Notas                   |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |

| conexão elétrica                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Cabo: 20 m, PVC, amarelo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |  |  |

| conexão elétrica - soquete                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: POM |  |  |






## Cabo com conector

ADOGH040MSS0020E03

### Conexão



Cores dos condutores :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | preto    |
| BN = | castanho |
| BU = | azul     |