

# E10562




## Prolongador

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10633

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais PA 6.6

Material do invólucro PA 6.6

Material da porca alumínio, preto anodizado

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10562



## Prolongador

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado



### conexão elétrica

Cabo: 1 m, PVC, laranja; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado

