


E10564



Cabo com conector

ADOAH042MSS0002B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	29 x 15 x 44
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		alumínio
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10564



Cabo com conector


ADOAH042MSS0002B03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: alumínio



Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
azul