


E10568



Prolongador

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PA 6.6

Material do invólucro PA 6.6

Material da porca alumínio, preto anodizado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10568



Prolongador

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, laranja; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado

