



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

1 O-ring

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Rosca de montagem		PG 13.5
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado		



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK