

E10588




Cabo com conector

ADOGH050MSS0005A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC071

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10588



Cabo com conector

ADOGH050MSS0005A05

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco