



Cabo com conector

ADOAH050MSS0005A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC074
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10589



Cabo com conector

ADOAH050MSS0005A05

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Cores dos condutores :
BK =	castanho
BU =	preto
WH =	azul
	branco